



Trappestige med trappetrin i begge sider, Antal trin: 2X3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor platform med integreret hængselforbindelse. 85 mm brede trin med skridsikkert mønster og patenteret 7-punkts trin-vangeforbindelse. Optimal stabilitet takket være stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Vangehøjde	87 mm
Arbejdshøjde ca.	2,25 m
Vægt	4,5 kg
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Antal trin	2x3
Nederste udvendig bredde	0,41 m

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Sprosse-/trindybde	85 mm
Stigelængde	0,74 m
Trin, udførelse	Trin
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige