

Garant**Universal-påbygningsreol, dybde 600 mm, Højde: 3000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990025 3000
GTIN	4045197518323
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stabile kvadratiske støtter 40×40×2 mm, i en afstand på 40 : 40 mm med monteringslidser til tilpasning af hylderne til lagergodset. Støtter med kunststoffodplade.

Utroligt bæredygtige hylder i kraftig stålplade med indadbukkede sideflader.

Belastning pr. enhed: Ved 600 mm hyldeafstand maks. belastning pr. enhed 1375 – 5500 kg.

Anvendelse:

Ideelle til industri, håndværk, handel, administration, arkiv etc. Målene er afstemt efter gængse metal- og kunststofbeholdere – optimal udnyttelse af pladsen. Kan opstilles som enkelt-, række- eller dobbeltreol. **Enkel, hurtig og præcis montage uden forskruninger**, hylderne hægtes blot på og låses fast med de tilhørende koniske stifter (nr. 968420).

Lakering:

Reolstøtter, dybsort RAL 9005, hylder grå **pulverlakerede**.

Bemærk:

- **Opbevaringsbokse til bestyknig af universalreol finder du i gruppe 96.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand	1375 - 5500 kg
Antal hylder	7
Antal reolgavle	2
Reolhøjde	3000 mm
Hylde, bredde	1000 mm
Kundemontering	ja
Hylde, monteringsstype	Koniske stifter
Opstillingsmål, påbygningsreol, højde	3004 mm
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	1031 mm
Hylde, bredde indvendigt mål	950 mm
Montering ved indstik	ja
Hylde, dybde	600 mm
Reoldybde	600 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	180 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Produktnavnsegenskab	dybde 600 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Enkelt hylde med 4 holdere og 4 kiler Dybde 600 mm	990060 600
Reolstøtte med kunststof-fodplade, stk. Højde 3000 mm	990050 3000
Kile- og konusstiftsæt til kombireol	968420