



## Trapperepos, trinbredde, Antal trin inkl. platform: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966190 3
GTIN	4003866555215
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vanger af slidstærke strengpressede alu-profiler med skruekanaler til fleksibel montering. Der medfølger ingen håndlister og platformgelændere. Findes under nr. 966196 og nr. 966198. Trappehældning 45°. Platformlængde 400 mm. Trinbelægning af riflet aluminium. Udstyret med hjul på støttedelen.

#### Norm:

**DIN EN ISO 14 122**

### Teknisk beskrivelse

Trin, udførelse	Trin
Udladning	1070 mm
Platformhøjde uden gelænder	0,6 m
Norm	DIN EN ISO 14 122
Platform, længde	400 mm
Materiale	Vanger af robuste strengpressede alu-profiler
Antal trin inkl. platform	3

Hældning, trappe	45 grader
Vægt	34 kg
Tilgængelighed	enkeltsidet
Sprosse-/trinbredde	600 mm
Hjul	ja
Stigeteknik, bærevne	300 kg
Produktnavnsegenskab	Trinbredde 600 mm
Two-hands-free-princip	ja
Produkttype	Repostrappe