



Trappestige med trappetrin i begge sider, Antal trin: 2X5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor platform med integreret hængselforbindelse. 85 mm brede trin med skridsikkert mønster og patenteret 7-punkts trin-vangeforbindelse. Optimal stabilitet takket være stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Trin, udførelse	Trin
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Stigelængde	1,2 m
Sprosse-/trindybde	85 mm
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Vangehøjde	87 mm
Arbejdshøjde ca.	2,65 m
Antal trin	2×5
Nederste udvendig bredde	0,45 m
Vægt	7,5 kg
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige