




Arbejdsplatform enkeltmodul, Type: B



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966150 B
GTIN	4003866402601
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt vridningsfast, korrosions- og vejrfast letmetalskonstruktion. Trin af riflet aluminiumplade 555×250 mm.

Modulær opbygning med mulighed for ændrede og udvidede konfigurationer.

Påbygningsmoduler i 4 forskellige højder.

Velegnet til mobil brug som tottrins grundmodul med op til 3 påbygningstrin. Påbygning mulig fra modul type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivelse

Platformhøjde uden gelænder	0,4 m
Arbejdshøjde	2,4 m
Vægt, enkeltmodul	4,8 kg
Sprosse-/trinbredde	555 mm
Norm	DIN EN 14183
Trin, udførelse	Trin

Sprosse-/trindybde	250 mm
Modulkombination	B
Reposdybde	0,55 m
Materiale	Letmetalskonstruktion, trin af riflet aluminiumsplade
Tilgængelighed	Enkeltsidet
Antal trin inkl. platform	2
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Arbejdsrepos