



## Trappestige med trappetrin i én side, Antal trin inkl. platform: 7



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966000 7
GTIN	4003866403370
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor sikkerhedsplatform (380 × 260 mm) med integreret hængselforbindelse, **sikkerhedsbro** og bred **opbevaringsbakke**. 85 mm dybe trin med skridsikre riller og patenteret 7-punkts trin-til-bjælke-forbindelse. Optimal stabilitet via stiv forbindelse i begge sider. To integrerede spandkroge.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Teknisk beskrivelse

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Vangehøjde	87 mm
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Sprosse-/trindybde	85 mm

Vægt	10,5 kg
Platformshøjde	1,55 m
Antal trin inkl. platform	7
Nederste udvendig bredde	0,54 m
Arbejdshøjde ca.	3,55 m
Trin, udførelse	Trin
Stigelængde	2,35 m
Tilgængelighed	Enkeltidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige