



Universalstiger 3 dele, Antal vanger: 3X8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede aluminiumsprofiler. Trin-vangeforbindelse i meget fast kvalitetsbøjning.

Spredesikring med meget faste perlonremme og der-udover 1 stiv forbindelse.

Konstruktion, hvor beslagene (udskiftelige) omslutter vangerne.

Overstige med kroge og løftesikring. Optimal stabilitet takket være ekstrabred travers. Kan anvendes trappegående, overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Tværstiverbredde	1 m
Trin, udførelse	Sprosse
Længde som 2-delt stige og som trappestige med forlænger	4,1 m
Antal trin	3x8

Norm	DIN EN 131-2
Vægt	17,5 kg
Vangehøjde	73 mm
Stigedele, længde	2,45 m
Stigelængde, kørt ud	5,8 m
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Maks. arbejdshøjde som 3-delt enkelt stige ca.	6,65 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Universalstige