



Universalstiger 3 dele, Antal vanger: 3X10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede aluminiumsprofiler. Trin-vangeforbindelse i meget fast kvalitetsbøjning.

Spredesikring med meget faste perlonremme og der-udover 1 stiv forbindelse.

Konstruktion, hvor beslagene (udskiftelige) omslutter vangerne.

Overstige med kroge og løftesikring. Optimal stabilitet takket være ekstrabred travers. Kan anvendes trappegående, overstigen kan også anvendes separat som enkeltstige.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Trin, udførelse	Sprosse
Stigelængde, kørt ud	6,9 m
Længde som 2-delt stige og som trappestige med forlænger	4,95 m
Antal trin	3×10

Tværstiverbredde	1,1 m
Vangehøjde	85 mm
Vægt	23,3 kg
Stigedele, længde	3 m
Norm	DIN EN 131-2
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Maks. arbejdshøjde som 3-delt enkelt stige ca.	7,7 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Universalstige