




Arbejdsplatform enkeltmodul, Type: E



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966150 E
GTIN	4003866402649
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt vridningsfast, korrosions- og vejrfast letmetalskonstruktion. Trin af riflet aluminiumplade 555×250 mm.

Modulær opbygning med mulighed for ændrede og udvidede konfigurationer.

Påbygningsmoduler i 4 forskellige højder.

Velegnet til mobil brug som totrins grundmodul med op til 3 påbygningstrin. Påbygning mulig fra modul type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN EN 14183
Reposdybde	1,05 m
Materiale	Letmetalskonstruktion, trin af riflet aluminiumsplade
Vægt, enkeltmodul	4,8 kg
Platformhøjde uden gelænder	0,8 m
Modulkombination	B+D+E

Sprosse-/trinbredde	555 mm
Arbejdshøjde	2,8 m
Trin, udførelse	Trin
Sprosse-/trindybde	250 mm
Vægt, modulkombination	14 kg
Tilgængelighed	Enkeltsidet
Antal trin inkl. platform	4
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Arbejdsrepos