



Universalstiger 3 dele, Antal vanger: 3X12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede aluminiumsprofiler. Trin-vangeforbindelse i meget fast kvalitetsbøjning.

Spredesikring med meget faste perlonremme og der-udover 1 stiv forbindelse.

Konstruktion, hvor beslagene (udskiftelige) omslutter vangerne.

Overstige med kroge og løftesikring. Optimal stabilitet takket være ekstrabred travers. Overstige kan ikke løftes af og bruges separat.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Længde som 2-delt stige og som trappestige med forlænger	6,1 m
Norm	DIN EN 131-2
Stigedele, længde	3,55 m
Vangehøjde	98 mm

Vægt	28,8 kg
Trin, udførelse	Sprosse
Antal trin	3×12
Stigelængde, kørt ud	8,6 m
Tværstiverbredde	1,2 m
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Maks. arbejdshøjde som 3-delt enkelt stige ca.	9,35 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Universalstige