

**Garant****Universal-basisreol, dybde 400 mm, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990000 2000
GTIN	4045197518071
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Meget stabile kvadratiske støtter** 40×40×2 mm, i en afstand på 40 : 40 mm med monteringslidser til tilpasning af hylderne til lagergodset. Støtter med kunststoffodplade.

**Utroligt bæredygtige hylder** i kraftig stålplade med indadbukkede sideflader.

**Belastning pr. enhed:** Ved 600 mm hyldeafstand maks. belastning pr. enhed 1375 – 5500 kg.

**Anvendelse:**

Ideelle til industri, håndværk, handel, administration, arkiv etc. Målene er afstemt efter gængse metal- og kunststofbeholdere – optimal udnyttelse af pladsen. Kan opstilles som enkelt-, række- eller dobbeltreol. **Enkel, hurtig og præcis montage uden forskruninger**, hylderne hægtes blot på og låses fast med de tilhørende koniske stifter (nr. 968420).

**Lakering:**

Reolstøtter, dybsort RAL 9005, hylder grå **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

- **Opbevaringsbokse til bestyknig af universalreol finder du i gruppe 96.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Hylde, bredde indvendigt mål	950 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Hylde, bredde	1000 mm
Antal reolgavle	4
Kundemontering	ja
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1058 mm
Opstillingsmål, basisreol, højde	2004 mm
Antal hylder	5
Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand	1375 - 5500 kg
Reolhøjde	2000 mm
Hylde, monteringsstype	Koniske stifter
Montering ved indstik	ja
Hylde, dybde	400 mm
Reoldybde	400 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	180 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol

## Tilbehør

Enkelt hylde med 4 holdere og 4 kiler Dybde 400 mm	990060 400
Reolstøtte med kunststof-fodplade, stk. Højde 2000 mm	990050 2000
Kile- og konusstiftsæt til kombireol	968420