



Arbejdsplatform enkeltmodul, Type: F



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966150 F
GTIN	4003866402656
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt vridningsfast, korrosions- og vejrfast letmetalskonstruktion. Trin af riflet aluminiumplade 555×250 mm.

Modulær opbygning med mulighed for ændrede og udvidede konfigurationer.

Påbygningsmoduler i 4 forskellige højder.

Velegnet til mobil brug som totrins grundmodul med op til 3 påbygningstrin. Påbygning mulig fra modul type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Teknisk beskrivelse

Trin, udførelse	Trin
Norm	DIN EN 14183
Vægt, enkeltmodul	5,5 kg
Vægt, modulkombination	19,5 kg
Arbejdshøjde	2,99 m
Reposdybde	1,3 m

Sprosse-/trindybde	250 mm
Sprosse-/trinbredde	555 mm
Modulkombination	B+D+E+F
Materiale	Letmetalskonstruktion, trin af riflet aluminiumsplade
Platformhøjde uden gelænder	0,99 m
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Antal trin inkl. platform	5
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Arbejdsrepos