

**Garant****Universal-basisreol, dybde 400 mm, Højde: 2500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990000 2500
GTIN	4045197518231
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Meget stabile kvadratiske støtter** 40×40×2 mm, i en afstand på 40 : 40 mm med monteringslidser til tilpasning af hylderne til lagergodset. Støtter med kunststoffodplade.

**Utroligt bæredygtige hylder** i kraftig stålplade med indadbukkede sideflader.

**Belastning pr. enhed:** Ved 600 mm hyldeafstand maks. belastning pr. enhed 1375 – 5500 kg.

**Anvendelse:**

Ideelle til industri, håndværk, handel, administration, arkiv etc. Målene er afstemt efter gængse metal- og kunststofbeholdere – optimal udnyttelse af pladsen. Kan opstilles som enkelt-, række- eller dobbeltreol. **Enkel, hurtig og præcis montage uden forskruninger**, hylderne hægtes blot på og låses fast med de tilhørende koniske stifter (nr. 968420).

**Lakering:**

Reolstøtter, dybsort RAL 9005, hylder grå **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

- **Opbevaringsbokse til bestyknig af universalreol finder du i gruppe 96.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Hylde, bredde indvendigt mål	950 mm
Montering ved indstik	ja
Kundemontering	ja
Hylde, monteringsstype	Koniske stifter
Opstillingsmål, basisreol, højde	2504 mm
Hylde, bredde	1000 mm
Reolhøjde	2500 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Antal reolgavle	4
Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand	1375 - 5500 kg
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1058 mm
Antal hylder	6
Hylde, dybde	400 mm
Reoldybde	400 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	180 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol

## Tilbehør

Enkelt hylde med 4 holdere og 4 kiler Dybde 400 mm	990060 400
Reolstøtte med kunststof-fodplade, stk. Højde 2500 mm	990050 2500
Kile- og konusstiftsæt til kombireol	968420