

Garant**Spiralbor HSS-E til Hardox H, ubelagt, Ø DC h8: 10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 116380 10 |
| GTIN | 4045197032447 |
| Artikelklasse | 11C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Borestykket ekstra kort og delvis med større MK og **derfor særdeles stabil**. Forstærket kerne. Med tilspidsning form C.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------|
| Tilspænding f i stål < 1400 N/mm ² | 0,08 mm/o |
| Spånnotlængde L _c | 50 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Nominel Ø D _c | 10 mm |
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Samlet længde L | 131 mm |
| Morsekonus MK, størrelse | 1 |
| Norm | Fabriksstandard |
| anbefalet maksimal boreddybde L ₂ | 35 mm |
| Spidsvinkel | 130 grader |
| Skaft | Morsekonus |

| | |
|------------------|-------------|
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS Co 8 |
| Type | H |
| Spiralvinkel | 8-15 grader |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 10 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 8 m/min | P |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm ² | egnet | 5 m/min | H |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 5 m/min | S |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |