



Trappestige med trappetrin i begge sider, Antal trin: 2X10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Trin og vanger af strengpressede alu-profiler. Stor platform med integreret hængselforbindelse. 85 mm brede trin med skridsikkert mønster og patenteret 7-punkts trin-vangeforbindelse. Optimal stabilitet takket være stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivelse

Sprosse-/trindybde	85 mm
Nederste udvendig bredde	0,56 m
Stigelængde	2,35 m
Vangehøjde	87 mm
Trin, udførelse	Trin
Arbejdshøjde ca.	3,75 m

Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Antal trin	2×10
Materiale	Trin og vanger af strengpressede alu-profiler
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Vægt	15,5 kg
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Produkttype	Trappestige