

Garant**Universal-påbygningsreol, dybde 600 mm, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990025 2000
GTIN	4045197518224
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stabile kvadratiske støtter 40×40×2 mm, i en afstand på 40 : 40 mm med monteringsglidser til tilpasning af hylderne til lagergodset. Støtter med kunststoffodplade.

Utroligt bæredygtige hylder i kraftig stålplade med indadbukkede sideflader.

Belastning pr. enhed: Ved 600 mm hyldeafstand maks. belastning pr. enhed 1375 – 5500 kg.

Anvendelse:

Ideelle til industri, håndværk, handel, administration, arkiv etc. Målene er afstemt efter gængse metal- og kunststofbeholdere – optimal udnyttelse af pladsen. Kan opstilles som enkelt-, række- eller dobbeltreol. **Enkel, hurtig og præcis montage uden forskruninger**, hylderne hægtes blot på og låses fast med de tilhørende koniske stifter (nr. 968420).

Lakering:

Reolstøtter, dybsort RAL 9005, hylder grå **pulverlakerede**.

Bemærk:

- **Opbevaringsbokse til bestyknig af universalreol finder du i gruppe 96.**
- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Reolhøjde	2000 mm
Reolkonstruktion	Påbygningsreol
Hylde, monteringsstype	Koniske stifter
Hylde, bredde	1000 mm
Antal hylder	5
Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand	1375 - 5500 kg
Hylde, bredde indvendigt mål	950 mm
Montering ved indstik	ja
Kundemontering	ja
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	1031 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, højde	2004 mm
Antal reolgavle	2
Hylde, dybde	600 mm
Reoldybde	600 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	180 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Produktnavnsegenskab	dybde 600 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Enkelt hylde med 4 holdere og 4 kiler Dybde 600 mm	990060 600
Reolstøtte med kunststof-fodplade, stk. Højde 2000 mm	990050 2000
Kile- og konusstiftsæt til kombireol	968420