

Garant**Spiralbor HSS-E til Hardox H, ubelagt, Ø DC h8: 10,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116380 10,5
GTIN	4045197032454
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Borestykket ekstra kort og delvis med større MK og **derfor særdeles stabil**. Forstærket kerne. Med tilspidsning form C.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D _c	10,5 mm
Spånnotlængde L _c	50 mm
Antal skær Z	2
Tilspænding f i stål < 1400 N/mm ²	0,08 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	131 mm
Morsekonus MK, størrelse	1
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	34,3 mm
Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Morsekonus

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Type	H
Spiralvinkel	8-15 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	egnet	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	egnet	5 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		