



## Platformstrappe, mobil, med trin på begge sider, Antal trin inkl. platform: 7



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966270 7
GTIN	4003866419852
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komfortabel repostrappe med 200 mm dybe trin (60° trappehældning). Rummelig platform (600×800 mm) med platformgelænder (1,00 m høj) og fod- samt knælister. Fire affjedrede styrehjul Ø 125 mm (deraf 2 med bremse).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### Bemærk:

- **Håndliste medfølger ikke. Bestilles separat under nr. 966225.**
- **Sendes adskilt i montageegnede komponenter. Leveres usamlet.**

### Teknisk beskrivelse

Grundareal, dybde	2,62 m
Platformhøjde uden gelænder	1,68 m
Platformsbredde	600 mm
Sprosse-/trindybde	200 mm

Platformsdybde	800 mm
Antal drejehjul med bremse	2
Hældning, trappe	60 grader
Vægt	57,5 kg
Norm	DIN EN 131-7
Tilgængelighed	Dobbeltsidet
Drejehjul-Ø	125 mm
Antal trin inkl. platform	7
Antal drejehjul uden bremse	2
med platformsgelænder	ja
Grundareal, bredde	0,98 m
Trin, udførelse	Trin
Knæliste	ja
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produkttype	Repostrappe