



## Safemaster S platformsstige, sammenklappelig, Antal trin inkl. platform: 7



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966275 7
GTIN	4003866416776
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt platformstrappe med 80 mm dybe trin. Arbejdsplatform (400×400 mm) med 3-sidet omløbende gelænder og aflægningskål. Optimal stabilitet via stiv forbindelse i begge sider.

#### Norm:

**EN 131**

### Teknisk beskrivelse

Vægt	17,4 kg
Grundareal, bredde	0,74 m
Platformhøjde uden gelænder	1,85 m
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Knæliste	nej
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Platformsbredde	400 mm
Sprosse-/trindybde	80 mm

Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Grundareal, dybde	1,6 m
Norm	EN 131
Håndliste	2
Platformsdybde	400 mm
Antal trin inkl. platform	7
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige