



Safemaster S platformsstige, sammenklappelig, Antal trin inkl. platform: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966275 8
GTIN	4003866416783
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt platformstrappe med 80 mm dybe trin. Arbejdsplatform (400×400 mm) med 3-sidet omløbende gelænder og aflægningskål. Optimal stabilitet via stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

EN 131

Teknisk beskrivelse

Tilgængelighed	Enkelt-sided
Platformsdybde	400 mm
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Platformsbredde	400 mm
Håndliste	2
Grundareal, dybde	1,75 m
Grundareal, bredde	0,77 m
Knæliste	nej

Antal trin inkl. platform	8
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Platformhøjde uden gelænder	2,11 m
Sprosse-/trindybde	80 mm
Norm	EN 131
Vægt	19,1 kg
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige