



## Safemaster S platformsstige, sammenklappelig, Antal trin inkl. platform: 9



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966275 9
GTIN	4003866416790
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt platformstrappe med 80 mm dybe trin. Arbejdsplatform (400×400 mm) med 3-sidet omløbende gelænder og aflægningskål. Optimal stabilitet via stiv forbindelse i begge sider.

#### Norm:

**EN 131**

### Teknisk beskrivelse

Håndliste	2
Grundareal, bredde	0,8 m
Platformsbredde	400 mm
Vægt	20,4 kg
Norm	EN 131
Platformhøjde uden gelænder	2,34 m
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Grundareal, dybde	1,93 m

Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Antal trin inkl. platform	9
Platformsdybde	400 mm
Knæliste	nej
Sprosse-/trindybde	80 mm
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige