

Garant**Parallelskruestik, Kæbebredde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967000 125
GTIN	4045197693891
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.****Åbnes bagud.** Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismepræcisionsføring**. Præcis spindellejring; spindel er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stålklæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne klæber (se reserve-klæberne).**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	190 mm
Vægt	30 kg
Åbningsretning	åbnes bagud
Materiale	kraftigt støbejern (GG 25)
Kæbebredde	125 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Drejeplade, enkelt Kæbebredde 125 mm	967020 125
Reservebakker, par slebne Kæbebredde 125 mm	967045 125
Sortiment af magnet-skruestikkæber Kæbebredde 125 mm	967702 125
Magnet-skruestikbakker, par Filt, glatte Kæbebredde 125 mm	967726 125
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Magnet-skruestikbakker, par Gummi, glatte Kæbebredde 125 mm	967727 125
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 125 mm	967711 125
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 125 mm	967724 125
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, glatte, standard Kæbebredde 125 mm	967721 125
Magnet-skruestikbakker, par Polyurethan, riflede Kæbebredde 125 mm	967728 125
Magnet-skruestikbakker, par Polyurethan, prisme Kæbebredde 125 mm	967729 125
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 125 mm	967723 125
Underlagsplade til skruestik	967330
Reservebakker, par riflede Kæbebredde 125 mm	967040 125
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967000 Passer til skruestik str. 125	967500 125
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 125 mm	967722 125