

Garant**Spiralbor HSS-E til Hardox H, ubelagt, Ø DC h8: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	116380 25
GTIN	4045197032683
Artikelklasse	11C

Beskrivelse**Udførelse:**

Borestykket ekstra kort og delvis med større MK og **derfor særdeles stabil**. Forstærket kerne. Med tilspidsning form C.

Anbefaling:**Maksimal boreddybde:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

Spånnotlængde L_c	98 mm
Antal skær Z	2
Nominel Ø D_c	25 mm
Tilspænding f i stål < 1400 N/mm ²	0,18 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h8
Samlet længde L	219 mm
Morsekonus MK, størrelse	3
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde L_2	60,5 mm
Spidsvinkel	130 grader
Skaft	Morsekonus

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Type	H
Spiralvinkel	8-15 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	egnet	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	egnet	5 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		