



Teleskop-platformsstige, Antal trin inkl. platform: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966285 5
GTIN	4003866413256
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Stor standflade 665×440 mm, med gelænder og knæliste. Enkel højdeindstilling efter udtræksstigeprincippet.

Med udliggere, der kan drejes ud. Nem at flytte takket være de to hjul, også i opstillet stand. Håndlister og gelænder klappes automatisk op ved opstilling.

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivelse

Antal hjul	2
Norm	EN 131
Antal trin inkl. platform	5
Platformsbredde	440 mm
Knæliste	ja
Udligger, længde (kørt ind)	1 m

Vægt	28 kg
Platformsdybde	665 mm
Platformshøjde uden gelænder i intervaller	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Udligger, længde (kørt ud)	1 m
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Håndliste	2
Udligger, bredde (kørt ud)	1,45 m
Udligger, bredde (kørt ind)	1,45 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige