



Trappestige med platform, med trappetrin i én side, Antal trin inkl. platform: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966272 6
GTIN	4003866404773
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Bertlet trappestige med 80 mm dybe trin. Stor arbejdsplatform med riflet aluplade (380×390 mm). Opbevaringsbakke i aluminium. 2 håndlister til sikker op- og nedstigning som standard. Optimal stabilitet som følge af 2 slidstærke perlonremme som spredesikring (fra 5 trin).

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivelse

Antal trin inkl. platform	6
Nederste udvendig bredde	0,68 m
Norm	EN 131
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Sprosse-/trindybde	80 mm
Arbejdshøjde ca.	3,55 m

Platformsbredde	380 mm
Håndliste	2
Spredesikring	2 slidstærke perlonremme
Platformsdybde	390 mm
Platformhøjde uden gelænder	1,55 m
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Vægt	14 kg
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige