

**Garant****Parallelskruestik, Kæbebredde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967000 150
GTIN	4045197694102
Artikelklasse	91J

**Beskrivelse****Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.****Åbnes bagud.** Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismeprecisionsføring**. Præcis spindellejring; spindel er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stål kæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne kæber (se reserve-kæberne).**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Lakering:**

Sølvgrå.

**Teknisk beskrivelse**

Spændvidde	255 mm
Åbningsretning	åbnes bagud
Materiale	kraftigt støbejern (GG 25)
Vægt	52 kg
Kæbebredde	150 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

---

**Tilbehør**

Reservebakker, par slebne Kæbebredde 150 mm	967045 150
Drejeplade, enkelt Kæbebredde 150 mm	967020 150
Underlagsplade til skruestik	967330
Reservebakker, par riflede Kæbebredde 150 mm	967040 150
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250