

Hylde- basisreol, dybde 400 mm, Højde / hylde bredde: 2000/750mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990500 2000/750
GTIN	4004514204813
Artikelklasse	96P

Beskrivelse**Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

Beskrivelse:**Opstillingsmål:**

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Leveringsomfang:

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

Bemærk:

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal profilrammer	2
Bredde	810 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Antal hylder	5
Højde	2000 mm
Dybde	436 mm
Reolhøjde	2000 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	810 mm
Hylde, dybde	400 mm
Reoldybde	400 mm
Hylde, bredde	750 mm
maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 400 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Hylde, forzinket Breddexdybde 750X400 mm	990580 750X400
--	----------------