

Garant**Blød hammer med gummibaner, sort, Husets Ø/materiale: 80Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	752500 80G
GTIN	4045197992291
Artikelklasse	71D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blød hammer med tilbageslagsdæmpning og udtagelige funktionsbaner til anvendelse som normal blød hammer. Stabilt og todelt finstøbt hus af kvalitativt sejhærdningsstål. Banerne kan kombineres og skiftes. Med skaft i amerikansk hickorytræ, lakeret.

Anvendelse:

Til retning af emner og tilpasning af emner på maskinborde eller til bløde slag ved monteringsopgaver.

Reservedel:

Reserveskaft fås under nr. 752530 og reserveindsatser under nr. 752540 – 752560.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde med indsatser	175 mm
Samlet længde	500 mm
Skaftlængde	400 mm
Banernes slagflade-Ø	80 mm
Vægt uden baner	1895 g
Farve	sort
rekylfri	ja
Indsatser, kan kombineres	ja

Produkttype

Hammer

Tilbehør

Hickoryhammerskaft til hus-Ø 80 mm

752530 80

Nylonbane, hård til blød hammer 80

752560 80

Gummibane, blød til blød hammer 80

752540 80