



Trappestige med platform, med trappetrin i én side, Antal trin inkl. platform: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966272 8
GTIN	4003866404780
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Bertlet trappestige med 80 mm dybe trin. Stor arbejdsplatform med riflet aluplade (380×390 mm). Opbevaringsbakke i aluminium. 2 håndlister til sikker op- og nedstigning som standard. Optimal stabilitet som følge af 2 slidstærke perlonremme som spredesikring (fra 5 trin).

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivelse

Platformhøjde uden gelænder	2,07 m
Antal trin inkl. platform	8
Norm	EN 131
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Platformsdybde	390 mm
Tilgængelighed	Enkelt-sided

Vægt	17 kg
Sprosse-/trindybde	80 mm
Arbejdshøjde ca.	4,1 m
Håndliste	2
Platformsbredde	380 mm
Spredesikring	2 slidstærke perlonremme
Nederste udvendig bredde	0,74 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige