


Garant**Mappepåbygningsreol, med 1 søjleramme, dybde 325 mm, Højde: 2400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990405 2400
GTIN	4045197517852
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. **Hylder** af forzinket metal, **med åbninger til indføring af skillevægge**, med affaset anslagsliste mod gennemskubning.

Lakering:

Søjleramme signalblå RAL 5005 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Antal profilrammer	1
Maks. belastning pr. enhed	900 kg

Anslagsliste	ja
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	975 mm
Dybde	325 mm
Hylde, bredde	946 mm
Antal hylder	6
Passer til antal mapper	60
Højde	2400 mm
Bredde	975 mm
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Hylde, dybde	325 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 325 mm
Produkttype	Mappereol

Tilbehør

Skillevægssæt5 dele	990450
Hylde, forzinket med traverspar	990430