



## Trappestige med platform, med trappetrin i én side, Antal trin inkl. platform: 10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966272 10
GTIN	4003866404797
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bertlet trappestige med 80 mm dybe trin. Stor arbejdsplatform med riflet aluplade (380×390 mm). Opbevaringsbakke i aluminium. 2 håndlister til sikker op- og nedstigning som standard. Optimal stabilitet som følge af 2 slidstærke perlonremme som spredesikring (fra 5 trin).

#### Norm:

EN 131.

### Teknisk beskrivelse

Arbejdshøjde ca.	4,6 m
Vægt	20 kg
Platformsdybde	390 mm
Platformsbredde	380 mm
Sprosse-/trindybde	80 mm
Spredesikring	2 slidstærke perlonremme

Håndliste	2
Antal trin inkl. platform	10
Platformhøjde uden gelænder	2,59 m
Nederste udvendig bredde	0,8 m
Norm	EN 131
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Vangehøjde	73 mm
Stigelængde	1,43 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige