



## Plattformstrappe, mobil, med trin på én side, Antal trin inkl. platform: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966220 4
GTIN	4003866419722
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komfortabel repostrappe med 200 mm dybe trin (60° trappehældning). Rummelig platform (600×800 mm) med platformgelænder (1,00 m høj) og fod- samt knælister. Fire affjedrede styrehjul Ø 125 mm (deraf 2 med bremse).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### Bemærk:

- **Håndliste medfølger ikke. Bestilles separat under nr. 966225.**
- **Sendes adskilt i montageegnede komponenter. Leveres usamlet.**

### Teknisk beskrivelse

Sprosse-/trindybde	200 mm
Platformsbredde	600 mm
Drejehjul-Ø	125 mm
Antal trin inkl. platform	4

Antal drejehjul uden bremse	2
Vægt	31,8 kg
Platformsdybde	800 mm
Grundareal, bredde	0,82 m
Grundareal, dybde	1,45 m
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Hældning, trappe	60 grader
Platformhøjde uden gelænder	0,96 m
Antal drejehjul med bremse	2
Norm	DIN EN 131-7
med platformsgelænder	ja
Trin, udførelse	Trin
Knæliste	ja
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produkttype	Repostrappe