




Trappestige med platform, med trappetrin i én side, Antal trin inkl. platform: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966272 12
GTIN	4003866416356
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Bertlet trappestige med 80 mm dybe trin. Stor arbejdsplatform med riflet aluplade (380×390 mm). Opbevaringsbakke i aluminium. 2 håndlister til sikker op- og nedstigning som standard. Optimal stabilitet som følge af 2 slidstærke perlonremme som spredesikring (fra 5 trin).

Norm:

EN 131.

Teknisk beskrivelse

Arbejdshøjde ca.	5,1 m
Platformsdybde	390 mm
Platformhøjde uden gelænder	3,11 m
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Sprosse-/trindybde	80 mm
Spredesikring	2 slidstærke perlonremme

Antal trin inkl. platform	12
Platformsbredde	380 mm
Nederste udvendig bredde	0,86 m
Håndliste	2
Vægt	22 kg
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Norm	EN 131
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige