



Platformstrappe, mobil, med trin på én side, Antal trin inkl. platform: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966220 5
GTIN	4003866419739
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Komfortabel repostrappe med 200 mm dybe trin (60° trappehældning). Rummelig platform (600×800 mm) med platformgelænder (1,00 m høj) og fod- samt knælister. Fire affjedrede styrehjul Ø 125 mm (deraf 2 med bremse).

Norm:

DIN EN 131-7

Bemærk:

- **Håndliste medfølger ikke. Bestilles separat under nr. 966225.**
- **Sendes adskilt i montageegnede komponenter. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Antal drejhjul med bremse	2
med platformsgelænder	ja
Antal drejhjul uden bremse	2
Platformsbredde	600 mm

Tilgængelighed	Enkeltsidet
Drejehjul-Ø	125 mm
Vægt	35 kg
Platformhøjde uden gelænder	1,2 m
Antal trin inkl. platform	5
Norm	DIN EN 131-7
Platformsdybde	800 mm
Hældning, trappe	60 grader
Grundareal, dybde	1,63 m
Grundareal, bredde	0,87 m
Sprosse-/trindybde	200 mm
Trin, udførelse	Trin
Knæliste	ja
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produkttype	Repostrappe