


Garant**Mappebasisreol, med 2 søjlerammer, dybde 325 mm, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990400 1000
GTIN	4045197517777
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. **Hylder** af forzinket metal, **med åbninger til indføring af skillevægge**, med affaset anslagsliste mod gennemskubning.

Lakering:

Søjleramme signalblå RAL 5005 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Bredde	1000 mm

Opstillingsmål, basisreol, bredde	1000 mm
Passer til antal mapper	20
Dybde	325 mm
Anslagsliste	ja
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Antal hylder	2
Antal profilrammer	2
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Hylde, bredde	946 mm
Hylde, dybde	325 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 325 mm
Produkttype	Mappereol

Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar	990430
Skillevægssæt5 dele	990450