



## Safemaster S platformsstige, sammenklappelig, Antal trin inkl. platform: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966275 5
GTIN	4003866416752
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt platformstrappe med 80 mm dybe trin. Arbejdsplatform (400×400 mm) med 3-sidet omløbende gelænder og aflægningskål. Optimal stabilitet via stiv forbindelse i begge sider.

#### Norm:

**EN 131**

### Teknisk beskrivelse

Tilgængelighed	Enkelt-sided
Knæliste	nej
Norm	EN 131
Antal trin inkl. platform	5
Sprosse-/trindybde	80 mm
Håndliste	2
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Vægt	14,4 kg

Platformsbredde	400 mm
Platformhøjde uden gelænder	1,32 m
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Platformsdybde	400 mm
Grundareal, dybde	1,25 m
Grundareal, bredde	0,68 m
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige