

Garant**Parallelskruestik, Kæbebredde: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967000 80
GTIN	4045197693877
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.****Åbnes bagud.** Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismeprecisionsføring**. Præcis spindellejring; spindel er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stålkæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne kæber (se reserve-kæberne).**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes bagud
Spændvidde	100 mm
Vægt	6,5 kg
Materiale	kraftigt støbejern (GG 25)
Kæbebredde	80 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

Tilbehør

Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Reservebakker, par slebne Kæbebredde 80 mm	967045 80
Drejeplade, enkelt Kæbebredde 80 mm	967020 80
Reservebakker, par riflede Kæbebredde 80 mm	967040 80
Underlagsplade til skruestik	967330