



## Platformstrappe, mobil, med trin på begge sider, Antal trin inkl. platform: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966270 6
GTIN	4003866419845
Artikelklasse	96Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komfortabel repostrappe med 200 mm dybe trin (60° trappehældning). Rummelig platform (600×800 mm) med platformgelænder (1,00 m høj) og fod- samt knælister. Fire affjedrede styrehjul Ø 125 mm (deraf 2 med bremse).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### Bemærk:

- **Håndliste medfølger ikke. Bestilles separat under nr. 966225.**
- **Sendes adskilt i montageegnede komponenter. Leveres usamlet.**

### Teknisk beskrivelse

Platformsdybde	800 mm
Antal drejhjul med bremse	2
Antal trin inkl. platform	6
Tilgængelighed	Dobbeltsidet

Platformhøjde uden gelænder	1,44 m
Norm	DIN EN 131-7
Platformsbredde	600 mm
Sprosse-/trindybde	200 mm
Grundareal, bredde	0,93 m
Grundareal, dybde	2,34 m
Hældning, trappe	60 grader
Antal drejehjul uden bremse	2
Drejehjul-Ø	125 mm
Vægt	46 kg
med platformsgelænder	ja
Trin, udførelse	Trin
Knæliste	ja
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Produkttype	Repostrappe