


**Garant****Mappebasisreol, med 2 søjlerammer, dybde 325 mm, Højde: 1200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990400 1200
GTIN	4045197517784
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. **Hylder** af forzinket metal, **med åbninger til indføring af skillevægge**, med affaset anslagsliste mod gennemskubning.

**Lakering:**

Søjleramme signalblå RAL 5005 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016 **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal hylder	3
Passer til antal mapper	30

Bredde	1000 mm
Hylde, bredde	946 mm
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1000 mm
Højde	1200 mm
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Dybde	325 mm
Antal profilrammer	2
Anslagsliste	ja
Hylde, dybde	325 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 325 mm
Produkttype	Mappereol

## Tilbehør

Skillevægssæt5 dele	990450
Hylde, forzinket med traverspar	990430