



Safemaster S platformstige, sammenklappelig, Antal trin inkl. platform: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	966275 6
GTIN	4003866416769
Artikelklasse	96Z

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt platformstrappe med 80 mm dybe trin. Arbejdsplatform (400×400 mm) med 3-sidet omløbende gelænder og aflægningskål. Optimal stabilitet via stiv forbindelse i begge sider.

Norm:

EN 131

Teknisk beskrivelse

Grundareal, bredde	0,71 m
Tilgængelighed	Enkelt-sided
Håndliste	2
Antal trin inkl. platform	6
Norm	EN 131
Platformsdybde	400 mm
Knæliste	nej
Platformsbredde	400 mm

Vægt	16,1 kg
Sprosse-/trindybde	80 mm
Spredesikring	stiv forbindelse i begge sider
Grundareal, dybde	1,42 m
Platformhøjde uden gelænder	1,58 m
Opbevaringsbakke tilgængelig	ja
Stigeteknik, bærevne	150 kg
Two-hands-free-princip	ja
Safer Step	ja
Produkttype	Platformstige