

**Garant****Mappebasisreol, med 2 søjlerammer, dybde 325 mm, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990400 2000
GTIN	4045197517791
Artikelklasse	911

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. **Hylder** af forzinket metal, **med åbninger til indføring af skillevægge**, med affaset anslagsliste mod gennemskubning.

**Lakering:**

Søjleramme signalblå RAL 5005 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016 **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Højde	2000 mm
Dybde	325 mm

Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Antal hylder	5
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Antal profilrammer	2
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1000 mm
Anslagsliste	ja
Passer til antal mapper	50
Bredde	1000 mm
Hylde, bredde	946 mm
Hylde, dybde	325 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 325 mm
Produkttype	Mappereol

## Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar	990430
Skillevægssæt5 dele	990450