

**Garant****Parallelskruestik, Kæbebredde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967000 100
GTIN	4045197693884
Artikelklasse	91J

**Beskrivelse****Udførelse:****Stor opspændingsnøjagtighed med prisme præcisionsføring.****Åbnes bagud.** Af førsteklasses støbegods (GG 25) med perlitisk struktur. Lang og ekstra nøjagtig **prismepræcisionsføring**. Præcis spindellejring; spindel er forsynet med trapezgevind og er helt skjult og beskyttet mod snavs. Stor, planfræset amboltflade til enkle opretningsopgaver. De hærdede stål kæber er riflede og kan udskiftes med glatte, slebne kæber (se reserve-kæberne).**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Lakering:**

Sølvgrå.

**Teknisk beskrivelse**

Materiale	kraftigt støbejern (GG 25)
Åbningsretning	åbnes bagud
Vægt	17 kg
Spændvidde	145 mm
Kæbebredde	100 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, glatte, standard Kæbebredde 100 mm	967721 100
Reservebakker, par riflede Kæbebredde 100 mm	967040 100
Magnet-skruestikbakker, par Polyurethan, prisme Kæbebredde 100 mm	967729 100
Underlagsplade til skruestik	967330
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250
Reservebakker, par slebne Kæbebredde 100 mm	967045 100
Drejeplade, enkelt Kæbebredde 100 mm	967020 100
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967000 Passer til skruestik str. 100	967500 100
Magnet-skruestikbakker, par Polyurethan, riflede Kæbebredde 100 mm	967728 100
Magnet-skruestikbakker, par Gummi, glatte Kæbebredde 100 mm	967727 100
Letmetal-skruestikbakker, par med klemfjedre Kæbebredde 100 mm	967711 100
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium / fiberoverflade, glatte Kæbebredde 100 mm	967724 100
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, profilerede Kæbebredde 100 mm	967722 100
Magnet-skruestikbakker, par Filt, glatte Kæbebredde 100 mm	967726 100
Magnet-skruestikbakker, par Aluminium, prisme Kæbebredde 100 mm	967723 100