


Garant**Mappebasisreol, med 2 søjlerammer, dybde 325 mm, Højde: 2400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990400 2400
GTIN	4045197517807
Artikelklasse	911

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. **Hylder** af forzinket metal, **med åbninger til indføring af skillevægge**, med affaset anslagsliste mod gennemskubning.

Lakering:

Søjleramme signalblå RAL 5005 **pulverlakeret**. Traverspar **altid** antracitgrå RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

- **For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Hylde, bredde	946 mm
Antal profilrammer	2

Højde	2400 mm
Antal hylder	6
Anslagsliste	ja
Maks. belastning pr. enhed	900 kg
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1000 mm
Hylde, bredde indvendigt mål	900 mm
Dybde	325 mm
Bredde	1000 mm
Passer til antal mapper	60
Hylde, dybde	325 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	120 kg
Højdeindstilling i intervaller	40 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	dybde 325 mm
Produkttype	Mappereol

Tilbehør

Hylde, forzinket med traverspar	990430
Skillevægssæt5 dele	990450