



## Batteridrevet kompakt båndsav, Type: M18CBS125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kompakt, kraftfuld FUEL™ akku-båndsav med kulfri POWERSTATE™ motor til mobile saveopgaver.**

- **Enkelt og værktøjsløst savbåndsskift.**
- **Vibrationsfri gang til præcise snit.**
- **QUICKSTOP-motorbremse.**
- **Trinløst regulerbar båndhastighed.**
- **Skærekapacitet 125×125 mm.**
- **Robust metalkonstruktion, metalkrog.**
- **LED-lamper**

#### Leveringsomfang:

Inklusive lader, 2× RED-lithium-ion-akkuer, bimetal-båndsavklinge, transportkuffert.

#### Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du under nr. 073816 ff og 073809 ff.

Passende båndsavklinger finder du under nr. 173480 og nr. 173500.

Emballage: Kuffert

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V

Batterispænding: 18 V

Akku-kapacitet: 5 A·h

Båndhastighed: 0 - 116 m/min

Maks. skæredybde 90°: 125 mm

Båndsavklinge, bredde: 13 mm

Båndsavklinge, længde: 1140 mm

## Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. skæredybde 90°	125 mm
Batterispænding	18 V
Båndsavklinge, bredde	13 mm
Båndhastighed	0 - 116 m/min
Producentbetegnelse	M18CBS125
Båndsavklinge, længde	1140 mm
Vægt	7,3 kg
Akku-kapacitet	5 A·h
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V

## Tilbehør

Li-Ion system M18B5 Akkutype, akkuspænding MB18 V	073816 MB18
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Båndsavklinger af metal 13×1138 Tænder pr. tomme 6/10	173500 6/10
Båndsavklinger af metal 13×1138 Tænder pr. tomme 8/12	173480 8/12
Båndsavklinger af metal 13×1138 Tænder pr. tomme 10/14	173500 10/14
Båndsavklinger af metal 13×1138 Tænder pr. tomme 8/12	173500 8/12