

ASATEX**Kuldebeskyttelseshandsker, par 3677V, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094811 10 |
| GTIN | 4029201140847 |
| Artikelklasse | 09H |

Beskrivelse**Udførelse:**

3677V. Handsker med **meget varmt og behageligt akrylfor**. Optimal gribesikkerhed under våde forhold som følge af HPT®-vinylbelægning. Olie- og fedtafvisende.

Norm:

3677V. Handsker med **meget varmt og behageligt akrylfor**. Optimal gribesikkerhed under våde forhold som følge af HPT®-vinylbelægning. Olie- og fedtafvisende.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Anvendelse reklametekst:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Farve: sort

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| silikonefri | ja |
| DMF-fri | ja |
| Gribeevne ved olie | god |
| Handskestørrelse | 10 |
| Varmebeskyttelse | kendes ikke |
| EN 388 slidstyrke | 3 |
| EN 388 perforationsstyrke | 1 |
| EN 388 skærestyrke | 2 |
| EN 388 rivestyrke | 2 |
| Formateriale | Akryl |
| Pasform | meget god |
| Kuldebeskyttelse | god |
| Føleevne | kendes ikke |
| Materiale, belægning | PVC |
| Gribeevne ved fugt | god |
| Åndbarhed | kendes ikke |
| Handsketype | Kuldebeskyttelseshandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Handskeegenskab | DMF-fri |
| Handskeegenskab | Silikonefri |
| Indhold | 6 |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Anvendelsesområde | Allround |
| EN 388:2016 | 3131X |
| EN 511 | 010 |
| Bæremateriale | Polyamid/akryl |
| Belægning | HPT/vinyl |
| belægningsvariant | 3/4-belægning |
| Farve | sort |

| | |
|-------------|---------------------------|
| Vægt | 53 g |
| Produkttype | Kuldebeskyttelseshandsker |