



Batteridrevet rørskærer, Type: C12PC/0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet kompakt rørskærer med skær i rustfrit stål. **Automatisk justering** af rør Ø. **Hurtige snit**, f.eks. CU-rør Ø 15 mm på mindre end 3 sekunder. Samlet bredde 40 mm, min. vægafstand 40 mm. Leveres **uden batterier og lader**. Rørskærer til **kobberrør** Ø 12 – 28 mm.

Bemærk:

Batterier findes fra nr. 073814.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Vægt	1,5 kg
Producentbetegnelse	C12PC-0
Omdrejningstalområde	0 - 500 min ⁻¹
Bemærk	5
Maks. rør-Ø, kobber	12 - 28 mm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C