

ASATEX**Kuldebeskyttelseshandsker, par 3677V, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094811 11
GTIN	4029201140854
Artikelklasse	09H

Beskrivelse**Udførelse:**

3677V. Handsker med **meget varmt og behageligt akrylfor**. Optimal gribesikkerhed under våde forhold som følge af HPT®-vinylbelægning. Olie- og fedtafvisende.

Norm:

3677V. Handsker med **meget varmt og behageligt akrylfor**. Optimal gribesikkerhed under våde forhold som følge af HPT®-vinylbelægning. Olie- og fedtafvisende.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Anvendelse reklametekst:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Farve: sort

Teknisk beskrivelse

EN 388 slidstyrke	3
silikonefri	ja
Handskestørrelse	11
Åndbarhed	kendes ikke
Gribeevne ved fugt	god
Pasform	meget god
Kuldebeskyttelse	god
EN 388 perforationsstyrke	1
Materiale, belægning	PVC
Gribeevne ved olie	god
Formateriale	Akryl
EN 388 rivestyrke	2
Føleevne	kendes ikke
DMF-fri	ja
EN 388 skærestyrke	2
Varmebeskyttelse	kendes ikke
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Kuldebeskyttelseshandsker
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
Indhold	6
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Bæremateriale	Polyamid/akryl
Belægning	HPT/vinyl
belægningsvariant	3/4-belægning
Farve	sort

Vægt	53 g
Produkttype	Kuldebeskyttelseshandsker