

**Ansell****Kemikaliebeskyttelsehandsker, par AlphaTec® Solvex® 37-675,  
Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094740 8
GTIN	10076490447288
Artikelklasse	04P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Beskyttelsehandske i kategori III.

AlphaTec® Solvex®37-675. Genanvendelig nitrilhandske til sikker håndtering af aggressive kemikalier. Rombemønsteret øger gribesikkerheden. Hammerslagsprofilen i Sol-Vex® forhindrer med den gribefaste overflade, at sarte dele bliver beskadiget og skal kasseres, hvorved der indirekte spares udgifter. Velouriseret basismateriale.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Permeationstid ved acetone 99 %	< 10 min
Permeationstid ved isopropanol 99 %	>480 min
Permeationstid ved acetonitril 99 %	< 10 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 %	>480 min

Permeationstid ved natriumhydroxid 40 %	>480 min
Godstykkelse	0,38 mm
Permeationstid ved methanol 99 %	10-30 min
Permeationstid ved svovlsyre 96 %	30-40 min
Handkestørrelse	8
Serie	AlphaTec®
Handsketype	Kemikaliebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III
Indhold	12
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Beskyttelsesklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (JKLOPT)
Kemikaliebestandighed	JKLOPT
EN 388	4101X
Materiale	Nitril
Bæremateriale	Nitril
AQL	0,65
Anvendelsesområde	Allround
Længde	330 mm
Tykkelse	0,38 mm
Farve	grøn
Anvendelse	flergangsbrug
Vægt	35,5 g
Skærebeskyttelsesklasse	T
Belægning	Nitril
Produkttype	Kemikaliebeskyttelseshandsker

