



## Kemikaliebeskyttelsehandsker, par Camatril® 730, Handskestørrelse: 8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094748 8
GTIN	4008198773085
Artikelklasse	04Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Beskyttelsehandske i kategori III.

**Camatril® 730.** Nitrilhandske med bomuldsvelourisering og stor båndbredde af kemiske resistenser. God temperaturbestandighed samtidigt med høj føleevne. Absolut silikonefri og lakindifferent. Godkendt til kontakt med fødevarer.

#### Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Permeationstid ved cyclohexan 99 %	>480 min
Handskestørrelse	8
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 %	60-120 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 %	>480 min
Permeationstid ved acetonitril 99 %	< 10 min
Producentbetegnelse	Camatril 730

Permeationstid ved acetone 99 %	< 10 min
Godstykkelse	0,4 mm
Permeationstid ved svovlsyre 96 %	60-120 min
Permeationstid ved ethanol 95 %	60-120 min
Permeationstid ved isopropanol 99 %	240-480 min
Permeationstid ved methanol 99 %	10-30 min
silikonefri	ja
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 %	240-480 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 %	240-480 min
Serie	Camatril®
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Kemikaliebeskyttelsehandsker
Indhold	10
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
Beskyttelsesklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (AJKLOT)
Kemikaliebestandighed	AJKLOT
EN 388	3001X
Materiale	Nitril
Bæremateriale	Nitril
AQL	0,65
Anvendelsesområde	Allround
Længde	310 mm
Tykkelse	0,4 mm
Farve	grøn
Anvendelse	flergangsbrug

Standard/direktiv	EN 374
Produkttype	Kemikaliebeskyttelseshandsker