

uvex**Kemikaliebeskyttelseshandsker, par uvex rubiflex S XG35B,****Handskestørrelse: 9**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094752 9
GTIN	4048612024850
Artikelklasse	04W

Beskrivelse

Udførelse:

uvex rubiflex S XG35B. Let, trikoteret kemikaliebeskyttelseshandske med innovativ Xtra Grip Technology. Kombinerer beskyttelse og et sikkert greb med fremragende brugerkomfort og fleksibilitet. God resistens mod mange kemikalier med meget god modstandsdygtighed mod fedt og mineralolie.

Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Permeationstid ved acetonitril 99 %	< 10 min
Gribeevne ved fugt	meget god
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 %	>480 min
Handskestørrelse	9
Permeationstid ved svovlsyre 96 %	30-40 min

Permeationstid ved methanol 99 %	10-30 min
Permeationstid ved svovlsyre 50 %	>480 min
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 %	30-40 min
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 %	>480 min
Permeationstid ved acetone 99 %	< 10 min
Permeationstid ved cyclohexan 99 %	>480 min
Formateriale	Bomuld
Serie	uvex rubiflex
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Kemikaliebeskyttelsehandsker
Indhold	10
Beskyttelsesklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (JKNOPT)
Kemikaliebestandighed	JKNOPT
EN 388	3121X
Materiale	Nitril
Bæremateriale	Bomuld
Længde	350 mm
Tykkelse	0,4 mm
Farve	sort / blå
Anvendelse	flergangsbrug
Belægning	Nitril
belægningsvariant	fuld belægning
Produkttype	Kemikaliebeskyttelsehandsker